


작은 용적유량을 위한 프로세스 어댑터

ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC



어플리케이션

디자인		유량센서용 SID, SF5
(일정시간 당의) 관류 영역 [l/min]		0,5...5; ((SI1xxx); 0.5...7 (SI5xxx); 물로 공장 설정)
어플리케이션		산업용 어플리케이션
매체		액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C]		-25...60
정격압력 [bar]		6

기계적 데이터

무게 [g]		375,5
재질		PVC
센서 접속		M18 x 1,5
프로세스 커넥션		G 1/2

액세서리

구성 부품		어댑터: 1 x G1/4 BSPP, E40099 씰링: 1, U-seal
-------	--	---

비고

비고		유량 센서의 상대 작동 모드와 결합하는 경우에만 사용 가능합니다.
포장당		1 갯수