




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
디자인		출력을 가진 유량센서 SC용
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압 허용오차	[%]	15
동작 전압	[V]	< 24 AC/DC; (SELV/PELV에 대하여)
작동 조건		
보호등급		IP 40
기계적 데이터		
무게	[g]	233
재질		스텐레스 (1.4305 / 303); PA; PMMA
비고		
조언		단종제품
포장당		1 갯수

E40211




유량 센서용 티치 버튼

SC TEACH BUTTON PS

전기적 연결

케이블: 0,9 m, PUR

연결부



n.c. = 사용되지 않음
코어 색상 :
BN = 갈색
BU = 청색