


E40212



유량 센서용 티치 버튼
SC TEACH BUTTON OR

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

디자인 normally open과 같은 릴레이 출력을 보유한 유량센서 SC용

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압 허용오차	[%]	15
동작 전압	[V]	< 24 AC/DC; (SELV/PELV에 대하여)

작동 조건

보호등급 IP 40

기계적 데이터

무게	[g]	225,5
재질		스텐레스 (1.4305 / 303); PA; PMMA

비고

조언		단종제품
포장당		1 갯수

E40212




유량 센서용 티치 버튼

SC TEACH BUTTON OR

전기적 연결

케이블: 0,9 m, PUR

연결부



BN =

BU =

코어 색상 :

갈색

청색