


E40240



유량센서용 마운팅 어댑터

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE



ACS

어플리케이션

디자인	유량센서용 Typ SM2, SM9
설치	SM2 SM9
정격압력 [bar]	16

기계적 데이터

무게 [g]	2255,5
마운팅 타입	어댑터; (회전가능)
재질	플랜지: 스텐레스 (1.4301 / 304); 어댑터: 스텐레스 (1.4571/316Ti); O 링: EPDM 47,22 x 3,53 mm
센서 접속	G 2

E40240



유량센서용 마운팅 어댑터

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

프로세스 커넥션	플랜지 DN50 DIN2642 / EN1092-1 type 2를 준수하여
액세서리	
구성 부품	O 링: 2
비고	
포장당	2 갯수