


E40250



조절할 수 있는 밸브
ADJUSTMENT VALVE G1/2"

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
정격압력	[bar]	10
기계적 데이터		
무게	[g]	225,5
재질		황동 니켈도금함; EPDM
센서 접속		G 1/2
프로세스 커넥션		G 1/2
비고		
포장당		1 갯수


E40250



조절할 수 있는 밸브
ADJUSTMENT VALVE G1/2"

다이아그램 및 그래프

기압손실



①	1,5	2	2,5	3	kvs
k _v	0,21	0,35	0,71	0,89	1,25

dP 기압손실
Q 관류량
1: 조리개 각도 "닫힘" 위치로 부터 시계반대 방향 회전 수
kv = 유량 계수
kvs
= 최대 열림에서 kv