E40254

유량센서용 마운팅 어댑터

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676





어플리케이션		
디자인		유량센서용 Typ SM2, SM9
어플리케이션		산업용 어플리케이션
매체		액체 및 가스 매체
정격압력	[bar]	16
테스트 / 인증서		
압력 장비 지침		PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항		매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터		
무게	[g]	1040
재질		어댑터: 스텐레스 (1.4404 / 316L); O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM) 47,22 x 3,53 mm
센서 접속		G 2
프로세스 커넥션		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
액세서리		
구성 부품		O 링: 2
비고		
포장당		2 갯수