


E40267



금속과 금속을 점차적으로 조여주는 고리
 COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN



ACS KTW/W270 Reg31

어플리케이션	
설치	금속과 금속을 점차적으로 조여주는 고리
정격압력 [bar]	50
테스트 / 인증서	
압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터	
무게 [g]	93,5
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
조임 토크 [Nm]	100
센서 접속	Ø 8 mm
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/2
비고	
포장당	1 갯수