


E43901



정전용량형 센서용 마운팅 어댑터

MOUNTING ADAPTER G3/4",PVDF



어플리케이션

정격압력	[bar]	8
------	-------	---

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...110
------	------	-----------

기계적 데이터

무게	[g]	27,6
----	-----	------

크기	[mm]	G 3/4 / L = 50
----	------	----------------

스레드 지정	G 3/4
--------	-------

재질	어댑터: PVDF
----	-----------

조임 토크	[Nm]	5
-------	------	---

센서 접속	나사로 접속 M18 x 1 나사 내면홈
-------	-----------------------

프로세스 커넥션	나사로 접속 G 3/4 외부 스레드
----------	---------------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------