


## 레벨센서용 플랜지 판

FLANGE PLATE 73-90 D16



1 씰링

## 어플리케이션

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 디자인        | 정전용량형 레벨 센서용 LK, LI, LT, LL |
| 설치         | DIN 24557을 준수               |
| 정격압력 [bar] | 0,5                         |

## 작동 조건

|           |        |
|-----------|--------|
| 주변온도 [°C] | 0...80 |
|-----------|--------|

## 기계적 데이터

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 무게 [g]     | 183                                                                         |
| 마운팅 타입     | DIN 24557을 준수                                                               |
| 재질         | 알루미늄 알루미늄으로 도금함; 마디가 있는너트: 스텐레스; 스페이스 바: 황동; 압축고리: 플루오르 탄성고무 (FKM); 씰링: NBR |
| 조임 토크 [Nm] | 6...9                                                                       |
| 센서 접속      | 압착 적응 Ø 16 mm                                                               |
| 프로세스 커넥션   | 플랜지                                                                         |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|