


프로세스 센서용 클램프 피팅

MOUNTING ADAPTER G3/4



1 씰링

어플리케이션

디자인	정전용량형 레벨 센서용 LK, LI, LT, LL
설치	나사로 돌려 조여줌
정격압력 [bar]	0,5

작동 조건

주변온도 [°C]	0...80
-----------	--------

기계적 데이터

무게 [g]	250
크기 [mm]	Ø 39 / L = 44
재질	플랜지: 스텐레스; 마디가 있는너트: 스텐레스; 스페이스 바: 황동; 압축고리: 플루오르 탄성고무 (FKM); 씰링: Tesnit
조임 토크 [Nm]	6...9
센서 접속	Ø 16 mm
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 3/4 외부 스레드

비고

포장당	1 갯수
-----	------