


E43004



프로세스 센서용 클램프 피팅
MOUNTING ADAPTER G1



1 씰링

어플리케이션	
디자인	정전용량형 레벨 센서용 LK, LI, LT, LL
설치	나사로 돌려 조여줌
정격압력 [bar]	0,5
작동 조건	
주변온도 [°C]	0...80
기계적 데이터	
무게 [g]	335
크기 [mm]	Ø 39 / L = 57
재질	플랜지: 스텐레스; 마디가 있는너트: 스텐레스; 스페이스 바: 황동; 압축고리: 플루오르 탄성고무 (FKM); 씰링: Tesnit
조임 토크 [Nm]	6...9
센서 접속	Ø 16 mm
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1 외부 스레드
비고	
포장당	1 갯수