


E43015



프로세스 센서용 클램프 피팅

MOUNTING ADAPTER NPT1/D22



어플리케이션

디자인	클라이매틱 튜브(climatic tube)용 LK, LI
설치	나사로 돌려 조여줌
정격압력 [bar]	0,5

작동 조건

주변온도 [°C]	0...80
-----------	--------

기계적 데이터

무게 [g]	258,5
재질	스텐레스; NBR; 황동
조임 토크 [Nm]	6...8
센서 접속	Ø 22 mm
프로세스 커넥션	나사로 접속 1" NPT

비고

포장당	1 갯수
-----	------