


# E43201



## 레벨센서용 플랜지 판

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



어플리케이션		
디자인		레벨 센서를 위하여 LR
설치		DIN 24557을 준수
탱크압력	[bar]	-1...16
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...80
기계적 데이터		
무게	[g]	257,3
마운팅 타입		DIN 24557을 준수
재질		플랜지: 스텐레스 (1.4305 / 303); 씰링: NBR
조임 토크	[Nm]	6...9
센서 접속		나사로 접속 G 3/4 나사 내면홈
프로세스 커넥션		플랜지 Ø 90 mm
비고		
포장당		1 갯수