


E43245



레벨 센서용 동축 파이프

LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES



1 센터링 조각(centering piece)을 위한 고정용 브래킷

어플리케이션

디자인	홀 (Hole)이 없는 버전, 레벨 센서를 위하여, LR	
매체 온도	[°C]	-40...200
정격압력	[bar]	16
진공 내구성	[mbar]	-1000

기계적 데이터

무게	[g]	600
재질	동축 파이프: 스텐레스 (1.4301 / 304); 씰링: NBR 강화된 광화이버; 센터링 조각 (centering piece): PPS 강화된 광화이버; 고정용 브래킷: 스텐레스 (1.4310 / 301)	
센서 접속	나사로 접속 G 3/4 나사 내면홀	
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 3/4 외부 스레드	
길이 L	[mm]	1000

액세서리

구성 부품	씰링: 1	
액세서리 (옵션)	동축 파이프용 센터링: 1, E43222	

비고

포장당	1 갯수	
-----	------	--