


프로세스 어댑터 트라이 클램프

ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A



1 누설 포트



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

어플리케이션

디자인		누출 포트
정격압력 [bar]		16
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar]		16

기계적 데이터

무게 [g]	268
재질	스텐레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속	G 1/2 씰링 콘
프로세스 커넥션	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	0,4 / 4

비고

포장당	1 갯수
-----	------