


E43316



T 피스

T-PIPE/G1/2/L100/DN25



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

어플리케이션	
디자인	프로세스 연결이 있는 센서 및 어댑터용 G 1/2 A
정격압력 [bar]	40
테스트 / 인증서	
압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터	
무게 [g]	327
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속	G 1/2 씰링 콘
프로세스 커넥션	용접 어댑터 Ø 29 mm
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	0,8 / 4
액세서리	
구성 부품	O 링: 1, FKM
비고	
포장당	1 갯수