


E43330



커버 플레이트를 보유한 나사 커플링
SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,18MM



1: 유량 조절기 0,18 mm

어플리케이션

정격압력	[bar]	630
------	-------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-10...60
------	------	----------

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게	[g]	76,3
재질	소켓 하우징: 강철; 표면 특성: 아연/니켈 회색; 씰링: NBR	
센서 접속	G 1/4	
프로세스 커넥션	M16 x 2 Minimes	

비고

포장당	1 갯수
-----	------