


SMS 파이프 피팅용 프로세스 어댑터

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 밀폐 모서리



EC 1935/2004 FCM FDA

어플리케이션

디자인	누출 포트
정격압력 [bar]	16

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	570,5
재질	스텐레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속	G 1/2 씰링 콘
프로세스 커넥션	SMS 파이프 고정 DN50 (2")
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	< 0,8 / 8
씰링	금속-to-PEEK
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스	H3

E43344



SMS 파이프 피팅용 프로세스 어댑터

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

비고	
포장당	1 갯수