


E43380



레벨센서용 커플링 플레이트

LAUNCHING PLATE G3/4



어플리케이션

디자인	레벨 센서를 위하여 LR
탱크압력 [bar]	-1...16

기계적 데이터

무게 [g]	627,5
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti)
조임 토크 [Nm]	6...9
센서 접속	나사로 접속 G 3/4 나사 내면홈
프로세스 커넥션	플랜지 Ø 180 mm

비고

포장당	1 갯수
-----	------