


E60124



전선연결이 가능한 소켓

SDOGK120--LFKSG



전기적 데이터

동작 전압 [V] 4,5...30 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -40...125

보호등급 IP 67

기계적 데이터

무게 [g] 45

크기 [mm] 28 x 28 x 53

재질 황동 플라스틱 외피; PA 6.6 흑색

모듈형 본체 재질 황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피

비고


포장당 1 갯수

전기적 연결

슬더링(납땀): ...1 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: 황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피



E60124



전선연결이 가능한 소켓

SDOGK120--LFKSG

연결부

