


전선 연결된 플러그

SSTGK120--LFKSG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	4,5...30 DC
-------	-----	-------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...125
------	------	-----------

보호등급		IP 67
------	--	-------

기계적 데이터

무게	[g]	53,2
----	-----	------

크기	[mm]	26 x 26 x 53
----	------	--------------

재질		황동 플라스틱 외피; PA 6.6 흑색
----	--	-----------------------

모듈형 본체 재질		황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피
-----------	--	----------------------

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

슬더링(납땀): ...1 mm²

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: 황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피



E60141



전선 연결된 플러그
SSTGK120--LFKSG

연결부

