


E60144



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGK120MKR0005B12

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V] 4,5...30 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...80

보호등급 IP 67

기계적 데이터

무게 [g] 507,6

크기 [mm] 28 x 28 x 52

재질 황동 플라스틱 외피; PA 6.6 흑색

모듈형 본체 재질 황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피

너트 재질 황동, 플라스틱 외피 / PA 6.6, 플라스틱 외피

비고

포장당 1 갯수

E60144



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGK120MKR0005B12


전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: 황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피; 잠금: 황동, 플라스틱 외피

커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: 황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피; 잠금: PA 6.6, 플라스틱 외피



연결부

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
VT =	보라색
WH =	흰색