E60147

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGK120MKR0010B12

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	4,5...30 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	957,2
크기	[mm]	28 x 28 x 52
재질		황동 플라스틱 외피; PA 6.6 흑색
모듈형 본체 재질		황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피
너트 재질		황동, 플라스틱 외피 / PA 6.6, 플라스틱 외피
비고		
포장당		1 갯수

E60147

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGK120MKR0010B12

전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: 황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피; 잠금: 황동, 플라스틱 외피

커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: 황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피; 잠금: PA 6.6, 플라스틱 외피



연결부



코어 색상 :

BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
VT =	보라색
WH =	흰색