


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	4,5...30 DC
-------	-----	-------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...125
------	------	-----------

보호등급		IP 67
------	--	-------

기계적 데이터

무게	[g]	68,6
----	-----	------

크기	[mm]	28 x 28 x 52
----	------	--------------

재질		황동 플라스틱 외피; PA 6.6 흑색
----	--	-----------------------

모듈형 본체 재질		황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피
-----------	--	----------------------

너트 재질		황동, 플라스틱 외피 / PA 6.6, 플라스틱 외피
-------	--	-------------------------------

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------



전선연결이 가능한 소켓

SDOGK170MKLFKSG


전기적 연결

용접-/클램프 연결: ...0,5 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: 황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피; 잠금: 황동, 플라스틱 외피

커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: 황동 / PA 6.6, 플라스틱 외피; 잠금: PA 6.6, 플라스틱 외피



연결부

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____