


E60174



전선연결이 가능한 소켓
SDOGJ120MSLFBPG



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	4,5...30 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	55,3
크기	[mm]	18 x 18 x 60
재질		황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		황동, 니켈도금함
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E60174



전선연결이 가능한 소켓

SDOGJ120MSLFBPG

전기적 연결

솔더링(납땜): ...0,25 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M18, 일자형; 성형체: 황동, 니켈도금함; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부

