


# E60175



전선연결이 가능한 소켓

SDOAJ120MSLFBPG



## 전기적 데이터

동작 전압 [V] 4,5...30 DC

## 작동 조건

주변온도 [°C] -40...85

보호등급 IP 67

## 기계적 데이터

무게 [g] 69,4

크기 [mm] 37 x 20 x 53

재질 황동 니켈도금함

모듈형 본체 재질 황동, 니켈도금함

너트 재질 황동, 니켈도금함

## 비고

포장당 1 개수

# E60175



## 전선연결이 가능한 소켓

SDOAJ120MSLFBPG

### 전기적 연결

슬더링(납땀): ...0,25 mm<sup>2</sup>; 케이블 피복: Ø 6...8 mm

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M18, 7자형; 성형체: 황동, 니켈도금함; 잠금: 황동, 니켈도금함



### 연결부

