


E61435



이중 루프 커플링

DL COUPLING V2A 29-6-6-29-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
2 길이 der Klemmnabe

작동 조건

주변온도	[°C]	-30...80
------	------	----------

기계적 데이터

무게	[g]	27,6
재질		축 어댑터: 스텐레스 (1.4305 / 303); 더블-루프 커플링: PU
조임 토크	[Nm]	나사 조임 토크: 100 Ncm
외부 직경 D	[mm]	29
내부 직경 1	[mm]	6
내부 직경 2	[mm]	6
클램핑 허브 깊이	[mm]	9
스크류 클램핑	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
길이	[mm]	29
최대 회전, 기계적	[U/min]	3000
방사축 주파의 최대 허용오차	[mm]	± 2
최대 방사 축 정렬불량	[mm]	± 2
최대 각도 변위	[°]	± 10
토션 스프링의 강성 (rigidity)	[Nm/rad]	13

비고

비고	표시된 데이터는 23 ° C의 주변 온도에서 상단부의 허브 보링을 가진 커플링에 적용됩니다. 방사오차, 각도오차 그리고 축 방향의 오차를 위한 값은, 작동중에 그 들의 최대치를 한꺼번에 도달해서는 안되는 최고의 값을 일컬음.
포장당	1 갯수