


# E61438



## 엔코더용 스프링 암 (arm)

ENCODER SPRING ARM



1 작동 영역

### 어플리케이션

디자인 클램프 플랜지가 있는 엔코더용

### 작동 조건

주변온도 [°C] -30...60

### 기계적 데이터

무게 [g]	527,1
설치 설명서	양쪽면에 마운팅 가능
크기 [mm]	180 x 65,9 x 75
외부 직경 [mm]	300
재질	알루미늄 알루마이트로 도금함; 스프링: 스텐레스 (1.4310 / 301)
조임 토크 [Nm]	4,3

# E61438



## 엔코더용 스프링 암 (arm)

ENCODER SPRING ARM

최대 각도 변위	[°]	45
활성력 (Activation force)	[N]	10...30

<b>비고</b>		
비고		규모로
포장당		1 갯수

### 다이어그램 및 그래프

설치 설명서

