


E70440



Doppelkaefigzugfederklemme

Double cage clamps / 6 pcs.



전기적 데이터		
최대 부하 전류	[A]	10; (2,5 mm²)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...105
기계적 데이터		
무게	[g]	36,3
재질		통전부: 구리 합금 주석도금합; PA
조임 토크	[Nm]	0,5
비고		
포장당		6 갯수
전기적 연결		
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 10...12 mm		