


AS 인터페이스 PCB 모듈

AS-i pcb 2-DI/1-DO



어플리케이션

어플리케이션

판에 삽입해서 편리하게 지은 용기

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 50
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2
--------------	-------------

입력

디지털 입력 수	2
디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	24
입력 전류 높음 [mA]	> 5
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	아니오

출력

전압 레인지 DC [V]	AS-i
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	10
쇼트 방지	아니오

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
보호등급	IP 20; (하우징 타입에 의존)

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295
MTTF [년 (해)]	855



AS 인터페이스 PCB 모듈

AS-i pcb 2-DI/1-DO

AS-i 특성값					
AS-i 버전	2.11; 3.0				
주소 지정 모드 확장	yes				
AS-i-프로필	S-7.A.E				
AS-i I/O 구성	[hex]	7			
AS-i ID 코드	[hex]	A.E			
AS-i-증명서	75102				
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	표시	I-1 / O-1	I-2	-	-
기계적 데이터					
무게	[g]	54			
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	작동	LED, 녹색			
	오류	LED, 적색			
	동작원리	LED, 황색			
비고					
포장당	1 갯수				
전기적 연결					
AS-i +	갈색				
AS-i -	청색				
I1	흑색				
I2	흑색				
O1	적색				