




AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



1 일러스트레이션 (사례)



어플리케이션		
어플리케이션		M12 소켓에 AS-i 전압 및 외부 24 V 분배
전기적 데이터		
보호 클래스		III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
출력		
전기적 디자인		AS-i; (24V)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...75
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	89
재질		하우징: PBT / PC
조임 토크	[Nm]	1,65
액세서리		
액세서리 (옵션)		평면 케이블 최종위치 실링: E70413 Heat-shrink cap: E70113



AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

비고	
비고	평면 케이블은 스플리터에서 종단되지 않아야 합니다. 실패를 위하여 평면 케이블 싹 또는 열 수축 캡을 사용하십시오.
포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²

커넥터: M12; 코딩: A; 성형체: PUR; 조임 토크: ...1,65 Nm



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +