




AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



전기적 데이터

보호 클래스	III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A]	4

출력

전기적 디자인	AS-i
---------	------

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...75
보호등급	IP 67

기계적 데이터

무게 [g]	60,5
재질	하우징: PBT / PC; 나사: 스텐레스 (1.4305 / 303)
조임 토크 [Nm]	< 1,65

액세서리

액세서리 (옵션)	평면 케이블 최종위치 쉴링: E70413 Heat-shrink cap: E70113
-----------	---

비고

비고	평면 케이블은 스플리터에서 중단되지 않아야 합니다. 쉴링을 위하여 평면 케이블 쉴 또는 열 수축 캡을 사용하십시오.
포장당	1 갯수




AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

전기적 연결

커넥터: M12; 코딩: A; 성형체: PUR



연결부



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +