




AS 인터페이스 전원 분배기

QUAD M12 AS-i/24V 4A



어플리케이션

디자인	AS-i / 24 V
-----	-------------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	2
추가 전압 공급	[V]	24 DC

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...75
보호등급		IP 65

기계적 데이터


무게	[g]	95,5
재질		PA 6.6; 소켓: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 나사: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 너트: 스텐레스 (1.4404 / 316L); O 링: NBR; 평면 케이블 씰 (seal): NBR

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: M12; 코딩: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	기능성 있는 토지