


E70600



AS 인터페이스 전원 분배기

QUAD AS-i Splitter Box 8A



어플리케이션

디자인	AS-i / 24 V
-----	-------------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	8
추가 전압 공급	[V]	24 DC

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...75
보호등급		IP 65

기계적 데이터

무게	[g]	89,5
재질		PA 6.6; 나사: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 너트: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 평면 케이블 씰 (seal): NBR

비고

포장당	1 갯수
-----	------