




접속 케이블

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

크기	[mm]	15 x 30 x 39
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함

액세서리


구성 부품	나사 라벨링을 위한 패널
-------	------------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함



E70006




접속 케이블

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

전기적 연결

케이블: 15 m, PUR / PVC; 2 x

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 B DIN, ㄱ자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함

