


접속 케이블

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
보호 클래스	III

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 67

기계적 데이터

재질	TPU
모듈형 본체 재질	TPU
너트 재질	황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



E70028



접속 케이블

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 3자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

