




접속 케이블

VDOAH040MSS0001A04STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| 동작 전압 | [V]  | 10...30 DC |
| 작동 조건 |      |            |
| 주변온도  | [°C] | -25...90   |
| 보호등급  |      | IP 67      |

기계적 데이터

|           |           |
|-----------|-----------|
| 재질        | TPU       |
| 모듈형 본체 재질 | TPU       |
| 너트 재질     | 황동, 니켈도금함 |

비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



# E70046




## 접속 케이블

VDOAH040MSS0001A04STGH040MSS

### 전기적 연결

케이블: 1 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### 연결부



### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

