




접속 케이블

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC030

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

재질	TPU
모듈형 본체 재질	TPU
너트 재질	황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함






접속 케이블

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

전기적 연결

케이블: 0,3 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

