


접속 케이블

VDOAH040MSS0002A04STAH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
------	------	----------

보호등급		IP 67
------	--	-------

기계적 데이터

재질		TPU
----	--	-----

모듈형 본체 재질		TPU
-----------	--	-----

너트 재질		황동, 니켈도금함
-------	--	-----------

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



E70056




접속 케이블

VDOAH040MSS0002A04STAH040MSS

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

