


# E70064



## Y 접속 케이블

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 전기적 데이터

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| 동작 전압       | [V] | 10...30 DC |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 4          |

### 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...90 |
| 보호등급 |      | IP 67    |

### 기계적 데이터

|              |     |                 |
|--------------|-----|-----------------|
| 무게           | [g] | 132,6           |
| 모듈형 본체 재질    |     | TPU             |
| 너트 재질        |     | 황동, 니켈도금함       |
| 씰링 재질        |     | 플루오르 탄성고무 (FKM) |
| 포트 스플리터 박스 수 |     | 2               |

### 디스플레이 / 작동 요소

|       |        |             |
|-------|--------|-------------|
| 디스플레이 | 스위칭 상태 | 1 x LED, 황색 |
|       | 작동     | 1 x LED, 녹색 |

### 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

## Y 접속 케이블

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

### 전기적 연결


케이블: 1,5 m, PUR, 흑색, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### 전기적 연결 - 플러그 C

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



### 연결부



### 전기적 연결 - 소켓 A

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명한 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



# E70064



## Y 접속 케이블

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

### 전기적 연결 - 소켓 B

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명한 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

