




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
VVSAC041--S00,6A03STGH030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)




전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 24 AC/DC
과 전압 제어장치		yes; (VDR)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		나사 라벨링을 위한 패널
비고		
포장당		1 갯수

밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVSAC041--S00,6A03STGH030MSS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



전기적 연결

케이블: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 C 산업용 표준, 7자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

