

E70096




AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FLAT CABLE CONNECTOR M12

대체 제품: E75005

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



어플리케이션

디자인	AS-i
-----	------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	2

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...75
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	17,9
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA

비고

비고	설치 안내문 먼저 절연 변위 커넥터 (IDC)로 부터 고정장치 (주황색)를 분리하십시오. 케이블을 고정기에 넣고 다시 닫으십시오. 고정장치를 다시 절연 변위 커넥터에 나사로 고정하십시오.
포장당	1 갯수

전기적 연결

	황색 AS-i 평면 케이블에 접속된 경우
1	AS-i +
3	AS-i -
	흑색 평면 케이블에 접속된 경우
1	+24V DC
3	0V

E70096



AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

FLAT CABLE CONNECTOR M12

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: PA

