

E70100




전선연결이 가능한 소켓

SDOGL070PLSFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E70142

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 AC / < 300 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	10

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...100
보호등급		IP 67

기계적 데이터

크기	[mm]	29 x 29 x 71
재질		PBT
모듈형 본체 재질		PBT
너트 재질		PBT

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E70100



전선연결이 가능한 소켓


SDOGL070PLSFKPG

전기적 연결

터미널: ...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 10...12 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x Rd24, 일자형; 코딩: A; 성형체: PBT; 잠금: PBT



연결부

