


E70104



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAB031--S00,6A03STGH030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 24 AC/DC
과 전압 제어장치		yes; (VDR)

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

크기	[mm]	15 x 15 x 46,5
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

액세서리

구성 부품	나사
	라벨링을 위한 패널

비고

포장당	1 갯수
-----	------



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAB031--S00,6A03STGH030MSS

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



전기적 연결

케이블: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 B DIN, 7자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

