


E70134



전선연결이 가능한 소켓  
SDOKL070PLSFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E70142  
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



| 어플리케이션    |      |                     |
|-----------|------|---------------------|
| 특수성(시스템)  |      | 금으로 도금한 접속점         |
| 전기적 데이터   |      |                     |
| 동작 전압     | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| 작동 조건     |      |                     |
| 주변온도      | [°C] | -40...100           |
| 보호등급      |      | IP 67               |
| 기계적 데이터   |      |                     |
| 크기        | [mm] | 29 x 29 x 66        |
| 재질        |      | PBT                 |
| 모듈형 본체 재질 |      | PBT                 |
| 너트 재질     |      | PBT                 |
| 비고        |      |                     |
| 포장당       |      | 1 갯수                |

# E70134



## 전선연결이 가능한 소켓


SDOKL070PLSFKPG

### 전기적 연결

터미널: ...2,5 mm<sup>2</sup>; 케이블 피복: Ø 6...9,5 mm

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x Rd24, 일자형; 코딩: A; 성형체: PBT; 잠금: PBT; 접촉점: 금으로 도금함



### 연결부

