




접속 케이블

VDOAH040MSS0005A03STGH030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

|       |     |                     |
|-------|-----|---------------------|
| 동작 전압 | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|-------|-----|---------------------|

작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...90 |
| 보호등급 |      | IP 67    |

기계적 데이터

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 재질        |  | TPU       |
| 모듈형 본체 재질 |  | TPU       |
| 너트 재질     |  | 황동, 니켈도금함 |

비고

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 포장당 |  | 1 갯수 |
|-----|--|------|

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



# E70139




## 접속 케이블

VDOAH040MSS0005A03STGH030MSS

### 전기적 연결

케이블: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### 연결부



### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

