


E70142



전선연결이 가능한 소켓
SDOGL070PLSFKPG



어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 45 AC / < 70 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...100
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	49,4
크기	[mm]	29 x 29 x 71
재질		PBT
모듈형 본체 재질		PBT
너트 재질		PBT
비고		
포장당		1 갯수

E70142



전선연결이 가능한 소켓


SDOGL070PLSFKPG

전기적 연결

터미널: ...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 10...12 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x Rd24, 일자형; 코딩: A; 성형체: PBT; 잠금: PBT; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

