


플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGB040PLS0005E04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
-------	-----	-----------------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

크기	[mm]	26 x 26 x 55
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		PA

비고

비고	핀 2 개가 앞으로 나와있음.
포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: PA; 조임 토크: 0,5 Nm



E70172



플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGB040PLS0005E04

연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색