


E70176



전선 연결된 플러그
SSTGB040ZDSFKPG



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 300 AC/DC
최대 전류 부하 합계	[A]	9
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	49,3
크기	[mm]	27 x 27 x 86
모듈형 본체 재질		PBT
너트 재질		아연 주조합
비고		
비고		핀 4 개가 앞으로 나와있음.
포장당		1 갯수

E70176



전선 연결된 플러그


SSTGB040ZDSFKPG

전기적 연결

터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 8...10 mm

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 성형체: PBT; 잠금: 아연 주조합



연결부

