


전선연결이 가능한 소켓

SDOAL070PLSFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11043

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 250 AC / < 300 DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...100

보호등급

IP 67

기계적 데이터

크기

[mm]

59 x 29 x 38,5

재질

PBT

모듈형 본체 재질

PBT

너트 재질

PA

비고

포장당

1 갯수

E70177




전선연결이 가능한 소켓

SDOAL070PLSFKPG

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x Rd24, 일자형; 코딩: A; 성형체: PBT; 잠금: PA; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

